

**SKMU M32 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 32, 4 mm, Латунь
Заказ №	<a href="#">0930640004</a>
Тип	SKMU M32 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976089
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">SKMU M32 MS</a>

**SKMU M32 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	4 mm	Высота (в дюймах)	0.1575 inch
Масса нетто	19.05 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Общие данные**

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Размер под ключ 1	40 mm	Толщина	4.00 mm
Кабельный ввод	M 32	Основной материал	Латунь
Резьба (наружная)	M 32	Резьба (внутренняя)	M 32
Длина резьбы	4 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU M32 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

