

SKMU M75 MS SC

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 75, 7 mm, Латунь
Заказ №	0930640008
Тип	SKMU M75 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976126
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	149 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Размер под ключ 1	90 mm	Толщина	7.00 mm
Кабельный ввод	M 75	Основной материал	Латунь
Резьба (наружная)	M 75	Резьба (внутренняя)	M 75
Длина резьбы	7 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU M75 MS SC

Изображения

