

KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	KSP (защитная оболочка Klirron), Защитный колпачок, 0 mm, Силикон
Заказ №	0930700001
Тип	KSP L24 S
GTIN (EAN)	4032248975969
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-07-30T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Длина	123 mm	Длина (в дюймах)	4.8425 inch
Масса нетто	21.6 g		

Температуры

Рабочая температура	-60 °C...200 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Да	Наружный диаметр	28 mm
Температурный диапазон, макс..	200 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Галогены	без содержания галогенов	Толщина	1.50 mm
Основной материал	Силикон	Резьба (внутренняя)	without
Длина резьбы	0 mm	Внутренний диаметр D2	25.00 mm
Расстояние, внутренний размер B	70.00 mm	Твердость (IRHD)	65

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Изображения

