

### Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Версия	KSP (защитная оболочка Klippon), Защитный колпачок, Силикон
Заказ №	<a href="#">0930700008</a>
Тип	KSP L90 S
GTIN (EAN)	4032248976034
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-07-30T00:00:00+02:00

## KSP L90 S

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	140 mm	Высота (в дюймах)	5.5118 inch
Длина	165 mm	Длина (в дюймах)	6.4961 inch
Масса нетто	21.37 g		

### Температуры

Рабочая температура	-60 °C...200 °C
---------------------	-----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Силикон	Да	Наружный диаметр	94 mm
Температурный диапазон, макс..	200 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Галогены	без содержания галогенов	Толщина	2.00 mm
Основной материал	Силикон	Внутренний диаметр D2	90.00 mm
Расстояние, внутренний размер B	95.00 mm	Твердость (IRHD)	60

### Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## Изображения

