

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 25, Латунь
Заказ №	<a href="#">0930710003</a>
Тип	EA-RING MS/M25 SC
GTIN (EAN)	4032248976188
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">EA-RING MS/M 25</a>

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	60.2 mm	Высота (в дюймах)	2.3701 inch
Длина	60.2 mm	Длина (в дюймах)	2.3701 inch
Масса нетто	6.95 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

**Общие данные**

Наружный диаметр	34.8 mm	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 25	Основной материал	Латунь
Резьба (наружная)	M 25	Внутренний диаметр D2	6.90 mm
Расстояние, внутренний размер B	36.50 mm	Ширина, наружный размер C	12.80 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

