

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Версия	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
Заказ №	1003280000
Тип	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Кол.	100 Штука

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	13.4 mm	Высота (в дюймах)	0.5276 inch
Ширина	4.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1693 inch
Масса нетто	1.31 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	серебристо-серый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35 x 15	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал	Медь
-----------------------------	-----	-------------------	------

Классификации

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Свойства корпуса

Переключатель Нет

Свойства сборки

Переключатель Нет Вид соединения Пружинное соединение

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

