

# Справочный листок технических данных

## SIHA 3/G20 BL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока пре-  
вращает клемму с размыкателем в клемму с предо-  
хранителем: просто удалите размыкающий рычажок и  
установите вилку предохранителя.

### Основные данные для заказа

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 A, втычной, V-O, Материал Wemid
Заказ №	<a href="#">1004260000</a>
Тип	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
Кол.	25 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	45.69 mm	Глубина (дюймов)	1.7988 inch
Высота	33.38 mm	Высота (в дюймах)	1.3142 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	7.6 g		

### Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Вид монтажа	втычной
-----------------------	--	-------------	---------

### Общие сведения

Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Температурный диапазон, макс..	120 °C
-----------------------	--	--------------------------------	--------

### Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка
------------	-------------------------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Изображения**

