

SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока пре-
вращает клемму с размыкателем в клемму с предо-
хранителем: просто удалите размыкающий рычажок и
установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, втычной, V-0, Материал Wemid
Заказ №	1004260000
Тип	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
Кол.	25 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	45.69 mm	Глубина (дюймов)	1.7988 inch
Высота	33.38 mm	Высота (в дюймах)	1.3142 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	7.6 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Вид монтажа	втычной
-----------------------	-------------------------------------	-------------	---------

Общие сведения

Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Температурный диапазон, макс..	120 °C
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------

Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка
------------	----------------------------------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Изображения

