Справочный листок технических данных

SIHA 3/G20/LD 10-36V BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 2.31 A, втычной, V-O, Материал Wemid
Заказ №	1005250000
Тип	SIHA 3/G20/LD 10-36V BL
GTIN (EAN)	4032248712038
Кол.	25 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SIHA 3/G20/LD 10-36V BL

Технические данные

ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	63.1 mm	Глубина (дюймов)	2.4842 inch		
Высота	39.38 mm	Высота (в дюймах)	1.5504 inch		
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch		
Масса нетто	8.56 g				
Температуры					
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Температура при длительном	-50 °C		
	120 °C	использовании, мин.			
Экологическое соответств	ие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	ем			
Исключение из RoHS (если	7cl				
применимо/известно) REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
TEACH OVIIO	THE TOTTIO BBILLE O, 1 WC70				
Дополнительные техничес	кие данные				
Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Вид монтажа	втычной		
Общие сведения					
Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог	Температурный диапазон, макс	120 °C		
Параметры системы					
Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка				
Характеристики материал	a				
0	Материал Wemid	Цветовой код	синий		
	іматериал ученни	цветовой код	СИНИИ		
·	V-0				
Класс пожаростойкости UL 94	V-0				
Класс пожаростойкости UL 94	V-0				
Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	V-0 EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0		ETIM 9.0	EC002848		
Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	EC002848 EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92		
Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848		
Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92		
Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848 27-14-11-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SIHA 3/G20/LD 10-36V BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

