

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

| | |
|------------|-----------------------------|
| Версия | Y-образный соединитель, M12 |
| Заказ № | 1009370000 |
| Тип | SAI-T-5S-PARA |
| GTIN (EAN) | 4032248713622 |
| Кол. | 1 Штука |

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 24.64 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Общие данные

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Количество полюсов | 5 |
| Соединительная резьба | M12 |
| Материал контакта | CuSn |
| Номинальный ток | 4 A |
| Степень загрязнения | 3 |
| Соединение 1 | M12/M12 |
| Диапазон температур корпуса | -25...+85 °C |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Кодировка | А-кодировка |
| Поверхность контакта | позолоченный |
| Номинальное напряжение | 60 V |
| Вид защиты | IP67 |
| Кабельный ввод | M 12 |
| Соединение 2 | Винт |
| Наружный диаметр провода | - |

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем Гнездо M12
Одиночный выход 2 — вставной разъем Штекер M12

Одиночный выход 1 — вставной разъем Гнездо M12
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

| | |
|------------------------|--------------|
| Количество полюсов | 5 |
| Поверхность контакта | позолоченный |
| Номинальное напряжение | 60 V |
| Вид защиты | IP67 |
| Кабельный ввод | M 12 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Кодировка | А-кодировка |
| Материал контакта | CuSn |
| Номинальный ток | 4 A |
| Степень загрязнения | 3 |
| Диапазон температур корпуса | -25...+85 °C |

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Классификации

| | |
|--------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 |
| ECCLASS 15.0 | 27-44-01-06 |

| | |
|--------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECCLASS 14.0 | 27-44-01-06 |

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Схема соединений**