Справочный листок технических данных

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.
Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.
В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG S (стандартный кабельный ввод из нержавеющей стали), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Заказ №	1009800000
Тип	VG 29-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714629
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VG 29-MS68

Дата создания 03.03.2026 12:33:33 MEZ

Справочный листок технических данных

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	CE
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Высота	38.5 mm	Высота (в дюймах)	1.5157 inch
Длина	46.5 mm	Длина (в дюймах)	1.8307 inch
Масса нетто	117.17 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	25 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	18 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Момент затяжки	15 Nm
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.59 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	41 mm	Размер под ключ 2	41 mm
Размер под ключ	41 mm	Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
Кабельный ввод	PG, PG 29	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Уплотненная вставка	CR	Уплотнение	NBR
Резьба (наружная)	PG 29	Длина резьбы	8 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	31.00 Nm	Класс защиты (UL)	Type 4X
Момент затяжки переходника, макс.	15.50 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	14.50 Nm
Момент затяжки макс., мин	29.00 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Справочный листок технических данных

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG29-MS	Версия
Заказ №	1719210000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 29, 4 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190352431	никелированная
Кол.	50 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG29-NP	Версия
Заказ №	1719600000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352868	кольцо, PG 29, Неопрен
Кол.	50 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG29-PO	Версия
Заказ №	1719500000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352769	кольцо, PG 29, Полиэтилен
Кол.	50 ST	