

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

### Основные данные для заказа

Версия	VG S (стандартный кабельный ввод из нержавеющей стали), Кабельный ввод, прямой, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Заказ №	<a href="#">1009840000</a>
Тип	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
GTIN (EAN)	4032248714667
Кол.	50 Штука

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Длина	28 mm	Длина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	11 g		

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода E-14047 (GERMLLOYD) Номер сертификата кабельного ввода E-199260 (UL)  
Условия утверждения UL, DNV

## Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	6.5 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	3 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Момент затяжки	5.5 Nm
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	14 mm	Размер под ключ 2	14 mm
Размер под ключ	14 mm	Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), IP69K
Кабельный ввод	Метрический, M 12	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Уплотненная вставка	CR	Уплотнение	NBR
Резьба (наружная)	M 12	Длина резьбы	6 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	5.50 Nm	Класс защиты (UL)	Type 4X
Момент затяжки переходника, макс.	3.50 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	2.50 Nm
Момент затяжки макс., мин	4.50 Nm		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM12-SS 68 KB 3-6.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	SKMU M12 MS	Версия
Заказ №	<a href="#">1772360000</a>	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 12, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130108	Латунь никелированная
Кол.	100 ST	

## Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR M12-NP	Версия
Заказ №	<a href="#">1913320000</a>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248543663	кольцо, М 12, Неопрен
Кол.	50 ST	

## Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR M12-PO	Версия
Заказ №	<a href="#">1777920000</a>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158188	кольцо, М 12, Полиэтилен
Кол.	50 ST	