


HDC SHIELD LEVER 8 LL



Поступает множество запросов относительно экранирования кабеля. Для удовлетворения этих требования доступно несколько специализированных решений:

- Разрядка экранирования через кабельную втулку EMC
- Использование скоб экрана с зажимами для экранирования

Зажимы для экранирования используются для крепления экранированного кабеля к скобе экрана. Зажимы для экранирования выпускаются с разными размерами для кабелей любой толщины.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Скоба экрана
Заказ №	1011380000
Тип	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
Кол.	1 Штука

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

30 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

REACH SVHC

Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Типоразмер установки

8

Основной материал

Сталь листовая,
оцинкованная

Подходит для ModuPlug®

Нет

Классификации

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 8



При обжимном соединении уровень подключений проводов выполнен в виде обжимного контакта. Испытанная технология обжимных соединений применяется на протяжении десятилетий.

Обжимные контакты не входят в комплект поставки вставок

Количество полюсов: 24

Расчетный ток: 16 А

Расчетное напряжение: 500 В

Номинальное напряжение согласно UL/CSA: 600 В АС/DC

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 24 FC	Версия
Заказ №	1211600000	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190033200	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MC	Версия
Заказ №	1211500000	HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190042097	Обжимное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MP	Версия
Заказ №	1873590000	HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4032248458202	PUSH IN, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 FP	Версия
Заказ №	1873580000	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24, PUSH
GTIN (EAN)	4032248458196	IN, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	

Типоразмер 8



При использовании быстроразъемного соединения SNAP IN уровень соединения проводов уже открыт, и можно просто вставить очищенный провод. В конечном положении запатентованный фиксирующий механизм закрывается автоматически. Благодаря этому техническое обслуживание практически не требуется, и обеспечивается безопасное, долговременное и защищенное от вибрации соединение. Таким образом, компания Weidmüller является первым и единственным производителем, предлагающим эту инновационную систему соединений.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 24 N FQT BL	Версия
Заказ №	2535140000	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24, SNAP
GTIN (EAN)	4050118578256	IN, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 N MQT BL	Версия
Заказ №	2535100000	HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4050118578249	SNAP IN, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 8



При винтовом соединении уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы (за исключением типоразмера 1) оснащены предохранительной проволочной пружиной.

Количество полюсов: 24

Расчетный ток: 16 А

Расчетное напряжение: 500 В

Номинальное напряжение согласно UL/CSA: 600 В
 AC/DC

Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 24 FS	Версия
Заказ №	1211300000	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190067298	Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MS	Версия
Заказ №	1211100000	HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190181703	Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 MS W/O SCREW	Версия
Заказ №	1713600000	HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190331061	Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	5 ST	
Тип	HDC HE 24 MT	Версия
Заказ №	1745850000	HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190985578	Пружинное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HE 24 FT	Версия
Заказ №	1745790000	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 24,
GTIN (EAN)	4008190985516	Пружинное соединение, Типоразмер установки: 8
Кол.	1 ST	