IE-BHS-V14M-RJA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, пустой корпус для RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Empty enclosure
Заказ №	<u>1011540000</u>
Тип	IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248718689
Кол.	10 Штука

IE-BHS-V14M-RJA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	<u></u>		
	c(Nr)ns		
	LISTER		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	Сайт UL		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Глубина	34.7 mm	Глубина (дюймов)	1.3661 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	22.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.874 inch
VIасса нетто	20.49 g		
Температуры			
-		D.C.	40.00 70.00
Температура хранения 		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответсті	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%		
_	,		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
Общие данные			
Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Состав	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-19-01-04

Weidmüller **3**

IE-BHS-V14M-RJA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



IE-BHS-V14M-RJA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<u>1963830000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-RJ45-FJ-A 1962850000	Версия Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
Заказ №	<u>1962850000</u>	
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1962850000</u> 4032248645053	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1962850000 4032248645053 10 ST	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1962850000 4032248645053 10 ST IE-BI-RJ45-C	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A Версия

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	<u>1019570000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	

Дата создания 29.11.2025 02:02:13 МЕХ






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
	.2 2.0 2 . 0,0 000	Boponii
Заказ №	<u>1096150000</u>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Заказ № GTIN (EAN)		