### IE-PH-V14M-RJ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, пустой корпус для RJ45

### Основные данные для заказа

Версия	Empty enclosure
Заказ №	<u>1011560000</u>
Тип	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты
-------------

Допуски к эксплуатации	c (UL) us
	LISTER

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E316369

### Размеры и массы

Глубина	72.45 mm	Глубина (дюймов)	2.8524 inch
Высота	26.8 mm	Высота (в дюймах)	1.0551 inch
Ширина	22.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.878 inch
Масса нетто	57.5 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369	

### Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид защиты	IP67		750
Состав	Корпус вилки с		
	креплением для		
	маркировочных		
	шильдиков 9*11		
	мм; подходит для		
	крепления вставок RJ45 и		
	оптоволоконных вставок		

### Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Статус каталога / Изображения

## Weidmüller **3**

### IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

### Габаритный чертеж









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **RJ45**



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1962730000</u>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия
Тип Заказ №	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	Версия Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
		·

### Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<u>1068990000</u>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
	1096180000	Версия Crimp contact, for plug insert, Hybrid
		·





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Д.

Статус каталога / Изображения