

AP 45/LI OR 1665



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 45 оранжевый, Концевая пластина левой монтажной DIN-рейки, Ширина: 8 mm
Заказ №	1011590000
Тип	AP 45/LI OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723577
Кол.	20 Штука

AP 45/LI OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	22.8 mm	Глубина (дюймов)	0.8976 inch
Высота	45 mm	Высота (в дюймах)	1.7716 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Длина	45 mm	Длина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	2.35 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоа (СТІ)	600 ≤ СТІ

Важное примечание

Сведения об изделии	Артикул скоро станет недоступен. Не выполняйте никаких дальнейших внедрений при проектировании. В качестве альтернативы можно использовать профили серий RS 70 и RS 100.
---------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

RAIL MOUNTING

