IE-BS-V01P-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, пластик, соеди- нение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>1012370000</u>
Тип	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

технические дан			
Сертификаты			
Іопуски к эксплуатации			
опуски к эксплуатации	c(ՄL)us		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
JL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Масса нетто	3.3 g		
Гемпературы			
Гемпература хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Гемпература монтажа		p 1 fp	
Экологическое соответстви	е изделия		
B.110			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе		
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyl		
SCIP	11b17e97-f803-4c09-927	8-0201221 1518 1	
Общие данные			
	'		'
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вариант 1, пластик, соединение RJ45/RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	PA UL 94 VO	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Товерхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Зид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1,	Сертификат № (cULus)	E316369
	IEC 60603-7-51		
Электрические свойства			
Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран		контакт	
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90
CLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-03-90
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27.44.02.90	LOLAGO 14.0	21-44-03-30

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

27-44-03-90

IE-BS-V01P-RJ45-C




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Concentrate Humanical		
Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<u>1965700000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - RJ45



Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	1012570000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита
GTIN (EAN)	4032248720200	от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1012490000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, пластмасса,
GTIN (EAN)	4032248720132	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Версия
Тип Заказ №	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP 1012560000	Версия Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба,
Заказ №	1012560000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба,
Заказ № GTIN (EAN)	1012560000 4032248720194	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба,
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1012560000 4032248720194 10 ST	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1012560000 4032248720194 10 ST IE-PS-V01P-RJ45-TH	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	1012560000 4032248720194 10 ST IE-PS-V01P-RJ45-TH 1012470000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) Версия Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, Cat.6A / Class EA