

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, пластик, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	1012370000
Тип	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Кол.	10 Штука

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 3.3 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Вариант 1, пластик, соединение RJ45/RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Электрические свойства


Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


Drawings

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

Accessories

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия	
Заказ №	1965700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Кол.	10 ST		

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Sets - RJ45



Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	1012570000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита
GTIN (EAN)	4032248720200	от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1012490000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, пластмасса,
GTIN (EAN)	4032248720132	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Версия
Заказ №	1012560000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба,
GTIN (EAN)	4032248720194	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Версия
Заказ №	1012470000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	