

Справочный листок технических данных

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	1012380000
Тип	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Кол.	10 Штука



IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Масса нетто	3.5 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	PA UL 94 VO
Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Электрические свойства


Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3bt		

Классификации


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения

Разрез узла в сборе



Детальный чертеж



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Толщина стенки при использовании
центрального винтового соединения

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	1965700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 ST	

Сопрягаемые детали

Sets - RJ45



Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1012490000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, пластмасса,
GTIN (EAN)	4032248720132	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Версия
Заказ №	1012570000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, защита
GTIN (EAN)	4032248720200	от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Версия
Заказ №	1012470000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Версия
Заказ №	1012560000	Обжимной разъем RJ45, Variant 1, пластмасса, защита от изгиба,
GTIN (EAN)	4032248720194	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	