

IE-PH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Байонетный соединительный разъем согласно IEC
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, IP67
Заказ №	1012440000
Тип	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Кол.	10 Штука

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	77.5	Глубина (дюймов)	3.0512 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	2.4 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------------	------------------------

Общие данные


Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Состав	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок		

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Габаритный чертеж



IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45




Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	1962730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент	
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	1962720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Кол.	10 ST		

LWL-LC




Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия	
Заказ №	1962780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248644865		
Кол.	10 ST		

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	

Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Версия
Заказ №	1965690000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия	
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся	
Кол.	200 ST		

LWL-SC

Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия	
Заказ №	1067390000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая	
GTIN (EAN)	4032248820863		
Кол.	10 ST		

Пустые корпуса

Соединительный разъем HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус



Основные данные для заказа

Тип	IE-PH-V05M	Версия	
Заказ №	1962540000	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 5 согласно IEC	
GTIN (EAN)	4032248644674	61076-3-106, IP67	
Кол.	10 ST		

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия	
Заказ №	1067410000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF	
GTIN (EAN)	4032248820870		
Кол.	10 ST		