

**IE-PH-V01P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Байонетный соединительный разъем согласно IEC  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из пластмассы, пустой  
корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки с защитой от изгиба, IP67
Заказ №	<a href="#">1012460000</a>
Тип	IE-PH-V01P-BP
GTIN (EAN)	4032248720118
Кол.	10 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	126	Глубина (дюймов)	4.9606 inch
Высота	30	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	30	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	32 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-40 ...70
Температура монтажа		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 1

**Общие данные**

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Состав	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**IE-PH-V01P-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### RJ45




Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	<a href="#">1962730000</a>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248654017		
Кол.	10 ST		
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия	
Заказ №	<a href="#">1962720000</a>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим	
GTIN (EAN)	4032248644834		
Кол.	10 ST		

### LWL-LC




Опволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия	
Заказ №	<a href="#">1962780000</a>	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая	
GTIN (EAN)	4032248644865		
Кол.	10 ST		

### Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<a href="#">1068990000</a>	Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1096180000</a>	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	

### Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Версия
Заказ №	<a href="#">1965690000</a>	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 ST	

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

## LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14



### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия
Заказ №	<a href="#">1067390000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248820863	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1067410000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Кол.	10 ST	