

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Байонетный соединительный разъем согласно IEC
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, IP67
Заказ №	1016960000
Тип	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Кол.	10 Штука

IE-VH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	22.8 mm	Глубина (дюймов)	0.8976 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	1.76 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------------	------------------------

Общие данные


Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Состав	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок		

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	1962840000	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	1962850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	

LWL-SC



Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Версия
Заказ №	1964430000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649044	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Версия
Заказ №	1962870000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645060	
Кол.	10 ST	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BH-LCD-MM-C	Версия
Заказ №	1964420000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649037	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BH-LCD-SM-C	Версия
Заказ №	1962880000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645077	
Кол.	10 ST	

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BH-USB-A	Версия
Заказ №	1019570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BH-HYB-10P	Версия	
Заказ №	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823970		
Кол.	10 ST		
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия	
Заказ №	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Кол.	300 ST		

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



Основные данные для заказа

Тип	IE-VP-V01P	Версия	
Заказ №	1965700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Кол.	10 ST		