IE-FCM-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Сервисный интерфейс FrontCom® Micro с RJ45 в IP65

Основные данные для заказа

Версия	Соединение FrontCom Micro RJ45
Заказ №	<u>1018790000</u>
Тип	IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248730056
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001031

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
допуски к эксплуатации	رال)		
	C GED OS		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Глубина	42.9 mm	Глубина (дюймов)	1.689 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	29.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.1614 inch
Толщина стенок, мин.	1 mm	Толщина стенок, макс.	5 mm
Масса нетто	25 g		
Температуры			
Томпоротура ураношия		Робоцов томпорот по	-40 °C70 °C
Температура хранения Температура монтажа		Рабочая температура	-4 0 C/U C
томпоратура моптажа			
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Момент затяжки стопорной гайки	2.0 Nm RJ45	Соединение 1	RJ45 Соединение FrontCon
Соединение 2	KJ45	Описание артикула	Соединение FrontCon Micro RJ45
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный	Экранирование	Контакт с
	шкаф, Распределительная		экранированием 360
Вид защиты	коробка IP 65, в закрытом	Циклы коммутации	750 (RJ45)
защини	состоянии		. 55 (1.575)
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
Электрические свойства	120 00000 7 0 1	оортификат на (оодас)	2010000
Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af		
Классификации			
гогассификации			
класси фикации			
ЕТІМ 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031

Дата создания 14.11.2025 10:31:08 МЕХ

ETIM 8.0

Статус каталога / Изображения

ETIM 9.0

EC001031





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Weidmüller 🏖

IE-FCM-RJ45-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе



IE-FCM-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ключ для крепления ІЕ



Зажимной ключ предназначен для затяжки контргаек при монтаже розеток варианта 04.

Отличительные особенности:

- Стандартный инструмент
- Из прочной пластмассы

Основные данные для заказа

Тип IE-FISP-V4 Версия
Заказ № 9204370000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248660780

Чистый

Кол



2 ST

SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	SM 27/18 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1699860000</u>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190892302	Держатель SwitchMark, белый
Кол.	80 ST	

Дата создания 14.11.2025 10:31:08 МЕZ

IE-FCM-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип SM-H 27/18 SW Версия

Заказ № 1716630000 SwitchMark, Аксессуар, 48 x 27 mm, черный

GTIN (EAN) 4008190343194

Кол. 25 ST

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

IE-FCM-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

200 ST

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MIC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся

прямой

Кол.



Собранные провода IE, патч-кабель CabinetLine, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), серый

Основные данные для заказа

Тип	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	Версия
Заказ №	<u>1165940010</u>	Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class
GTIN (EAN)	4032248956098	EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный
Кол.	1 ST	компаунд), 1 m

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410361	соединитель, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², красный
Кол.	100 ST	

Дата создания 14.11.2025 10:31:08 МЕХ

Статус каталога / Изображения