IE-FCM-USB-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Сервисный интерфейс FrontCom® Micro с USB, степень защиты IP65

Основные данные для заказа

Версия	Соединение FrontCom Micro USB, USB 2.0, Тип А
Заказ №	<u>1018840000</u>
Тип	IE-FCM-USB-A
GTIN (EAN)	4032248730094
Кол.	10 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-18-28-92

27-18-28-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
	c(Nr)ns		
	HETER		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Глубина	42.9 mm	Глубина (дюймов)	1.689 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	29.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.1614 inch
толщина стенок, мин.	1 mm	Толщина стенок, макс.	5 mm
Масса нетто	16.91 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		т иосчил температура	40 070 0
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
0	LICD A		LICE A
Соединение 1	USB A Соединение FrontCom	Соединение 2 Монтаж	USB A Тип A
Описание артикула	Micro USB, USB 2.0	монтаж	ТИПА
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360
Вид защиты	IP 65, в закрытом состоянии	Циклы коммутации	≥ 1500
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107	Сертификат № (cULus)	E316369
—————————————————————————————————————			1
and the second			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
	F0004004	FCI ACC 0.0	27 10 27 22
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-27-02

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-18-27-02

27-18-28-92

27-18-28-92

Weidmüller **3**

IE-FCM-USB-A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ключ для крепления ІЕ



Зажимной ключ предназначен для затяжки контргаек при монтаже розеток варианта 04.

Отличительные особенности:

- Стандартный инструмент
- Из прочной пластмассы

Основные данные для заказа

Тип IE-FISP-V4 Версия
Заказ № 9204370000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248660780

Kол. 2 ST

Чистый



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

 Тип
 SM 27/18 MC NE WS
 Версия

 Заказ №
 1699860000
 SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190892302
 Держатель SwitchMark, белый

 Кол.
 80 ST

Дата создания 29.11.2025 10:17:30 MEZ

IE-FCM-USB-A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип SM-H 27/18 SW Версия
Заказ № 1716630000 SwitchMark, Аксессуар, 48 x 27 mm, черный
GTIN (EAN) 4008190343194
Кол. 25 ST

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

 Тип
 ESG 9/11 K MC NE WS
 Версия

 Заказ №
 1857440000
 ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, РА 66,

GTIN (EAN) 4032248402731 Цветовой код: белый, самоклеящийся

Кол. 200 ST

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Concentration Ham Carraca			
Тип	LIF 1,5F288 R	Версия	
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248410361	соединитель, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², красный	
Кол.	100 ST		