

## IE-BI-USB-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
Заказ №	<a href="#">1019570000</a>
Тип	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
Кол.	1 Штука

## IE-BI-USB-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E471884

### Размеры и массы

Масса нетто 11 g

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа Влажность 0...93 % отн. влажность

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид изделия Матрица USB Вид защиты IP67, с корпусом

Тип вставки Вставка (данные),  
SteadyTec

### Общие данные

Соединение 1 USB A Соединение 2 USB A

Описание артикула Розеточная вставка, тип A Монтаж Тип A

Цветовой код черный Влажность 0...93 % отн. влажность

Основной материал корпуса PC UL 94 V0 Экранирование Сплошной корпус 360°

Вид защиты IP67, с корпусом Циклы коммутации ≥ 1500

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAA000022B Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-107

Сертификат № (cULus) E471884

### Электрические свойства

Сопrotивление контакта ≤ 30 mΩ Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 500 V DC

Сопrotивление изоляции ≥ 1000 MΩ Допустимая токовая нагрузка (до 90 °C) 3 A

### Важное примечание

Сведения об изделии USB-вставки для FrontCom®

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-BI-USB-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-BI-USB-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410361	соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , красный
Кол.	100 ST	