



## AP RF 122 RE OR 2000



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина правой монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm
Заказ №	<a href="#">1020650000</a>
Тип	AP RF 122 RE OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740161
Кол.	20 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	42.4 mm	Глубина (дюймов)	1.6693 inch
Высота	130.8 mm	Высота (в дюймах)	5.1496 inch
Ширина	6.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.252 inch
Масса нетто	11.4 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

**Данные о материалах**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (СТІ)	600 ≤ СТІ

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		