

**RF 108 OR 2000**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

**Основные данные для заказа**

Версия	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 оранжевый, Фиксатор, Ширина: 17.5 mm
Заказ №	<a href="#">1020690000</a>
Тип	RF 108 OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740154
Кол.	20 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	26.8 mm	Глубина (дюймов)	1.0551 inch
Высота	107.2 mm	Высота (в дюймах)	4.2205 inch
Ширина	17.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.689 inch
Масса нетто	8.15 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

### Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66/6
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66
Сравнительный показатель пробоя (СТИ)	600 ≤ СТИ		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		