

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Push In – это соединение с технологией непосредственной вставки. Предварительно обработанные провода можно без дополнительных вспомогательных средств вставлять непосредственно в канал для соединения проводов.

Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер установки: 3, Полюс: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Алюминиевое литье под давлением, PG 16
Заказ №	1027660000
Тип	HDC KIT HE-P 06.10
GTIN (EAN)	4032248770830
Кол.	1 Штука

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

402 g

Температуры

Предельная температура

-40 °C ... 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Исполнение

Типоразмер кабельных вводов

PG 16

Количество кабельных входов сверху

0

Количество кабельных входов сбоку

1

Вид соединения

PUSH IN

Исполнение затворной системы

Продольная скоба для фиксации на нижней части

Типоразмер установки

3

Уплотнение

NBR

Цвет (RAL)

RAL 7035

BG

3

Общие данные

Поверхность

Порошковое покрытие

Вид защиты

IP65

Серия

HE

Общие данные

Количество полюсов

6

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение

Типоразмер установки

3

Кабельный ввод

PG 16

Основной материал

Алюминиевое литье под давлением

Серия

HE

Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 500 V

Расчетный ток (DIN EN 61984)

24 A

BG

3

Исполнение

Вид соединения

PUSH IN

Типоразмер установки

3

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

4 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

0.5 mm²

Поверхность

Порошковое покрытие

Основной материал

Алюминиевое литье под давлением

BG

3

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	1431000000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	1430900000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	1430800000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	1203600000	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	