

## HDC KIT HE-P 10.110 M


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Push In – это соединение с технологией непосредственной вставки. Предварительно обработанные провода можно без дополнительных вспомогательных средств вставлять непосредственно в канал для соединения проводов.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер установки: 4, Полюс: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, Алюминиевое литье под давлением, M 25 |
| Заказ №    | <a href="#">1027670000</a>   |
| Тип        | HDC KIT HE-P 10.110 M  |
| GTIN (EAN) | 4032248770816  |
| Кол.       | 1 Штука  |

## HDC KIT HE-P 10.110 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 498 g

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

### Исполнение

|                                   |   |                                    |          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| Типоразмер кабельных вводов       | M 25  | Количество кабельных входов сверху | 0        |
| Количество кабельных входов сбоку | 1   | Вид соединения                     | PUSH IN  |
| Исполнение затворной системы      | Поперечная скоба для фиксации на нижней части | Типоразмер установки               | 4        |
| Уплотнение                        | NBR   | Цвет (RAL)                         | RAL 7035 |
| BG                                | 4   |                                    |          |

### Общие данные

|             |                     |            |      |
|-------------|---------------------|------------|------|
| Поверхность | Порошковое покрытие | Вид защиты | IP65 |
| Серия       | HE                  |            |      |

### Общие данные

|                                     |                                 |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Количество полюсов                  | 10                              | Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение |
| Типоразмер установки                | 4                               | Кабельный ввод                      | M 25                |
| Основной материал                   | Алюминиевое литье под давлением | Серия                               | HE                  |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 500 V                           | Расчетный ток (DIN EN 61984)        | 16 A                |
| BG                                  | 4                               |                                     |                     |

### Исполнение

|   |                     |  |                                 |
|---|---------------------|--|---------------------------------|
| Вид соединения                                    | PUSH IN             | Типоразмер установки                             | 4                               |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup>   | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
| Поверхность                                       | Порошковое покрытие | Основной материал                                | Алюминиевое литье под давлением |
| BG  | 4                   |  |                                 |

**HDC KIT HE-P 10.110 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC KIT HE-P 10.110 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | HDC COS 16                 | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1431000000</a> | Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования |  |
| GTIN (EAN) | 4008190052706              |   |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |
| Тип        | HDC COS 24                 | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1430900000</a> | Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования |  |
| GTIN (EAN) | 4008190077228              |   |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |
| Тип        | HDC COS 32                 | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1430800000</a> | Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования |  |
| GTIN (EAN) | 4008190176181              |   |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |

### SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | SPB-M 3                    | Версия                                   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1203600000</a> | Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор |  |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |  |  |
| Кол.       | 100 ST                     |  |  |