# Справочный листок технических дан-


#### **AP 100 GN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 100 зеленый, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 27.2 mm
Заказ №	<u>1028120000</u>
Тип	AP 100 GN
GTIN (EAN)	4032248761715
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
осртификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	23.8 mm	Environ (noŭvon)	0.937 inch
глуоина Высота	108.2 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	4.2598 inch
высота Ширина	27.2 mm	высота (в дюимах) Ширина (в дюймах)	4.2596 inch
ширина Масса нетто		ширина (в дюимах)	1.0709 Inch
масса нетто	7.35 g		
Экологическое соответствие	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ниа	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%		
Общие данные	'		
Цветовой код	зеленый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6032
Способность к заливке	Нет		
Данные о материалах			
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал 	PA 66
Группа изоляционного материала	<u> </u>	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI
Классификации			
ETIM 7.0	E0004004	ETIMA O. O.	50004004
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

### Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

**AP 100 GN** 

RAIL MOUNTING FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

