

Справочный листок технических данных



RF 180 GN

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практической особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 зеленый, Защелкивающееся основание для использова- ния RS 80/90/100, Ширина: 17.5 mm
Заказ №	1028150000
Тип	RF 180 GN
GTIN (EAN)	4032248761722
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

RF 180 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	26.6 mm	Глубина (дюймов)	1.0472 inch
Высота	79.2 mm	Высота (в дюймах)	3.1181 inch
Ширина	17.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.689 inch
Масса нетто	6.12 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	зеленый	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6032		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66

Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		