Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

K корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Плоская прокладка
Заказ №	<u>1044560000</u>
Тип	HDC FLDG 32B
GTIN (EAN)	4032248777006
Кол.	5 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC FLDG 32B

Технические данные

Сертификаты

Оертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Масса нетто	15.4 g				
Температуры					
Предельная температура	-40 °C 120 °C				
Экологическое соответст	вие изделия		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Исполнение	'				
Типоразмер установки	10	Уплотнение	NBR		
Цвет (RAL)	RAL 7035	BG	10		
Классификации					
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				