

## HDC DG 48B



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использовать промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Профильное уплотнение
Заказ №	<a href="#">1044670000</a>
Тип	HDC DG 48B
GTIN (EAN)	4032248777112
Кол.	5 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	10.56 g
-------------	---------

### Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Исполнение

Типоразмер установки	12	Уплотнение	NBR
Цвет (RAL)	RAL 7035	BG	12

### Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		