


ELS 6/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей.

ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, желтый
Заказ №	1045580000
Тип	ELS 6/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248779482
Кол.	80 Штука

ELS 6/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	0.97 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.006 kg CO2 eq.	

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода, макс.	115 mm
Наружный диаметр провода, мин.	7 mm	Наружный диаметр провода	7 - 115 mm


Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Количество на лист	16		
Вид печати	Чистый		
Исполнение	без содержания галогенов		
Ширина	6 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Напечатанные символы	пустой		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Insert markers		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Изображения



ELS 6/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

EM 8/30 - маркировка для концевых стопоров




Маркировочный элемент для концевых стопоров EM 8/30 подходит для маркировки концевых стопоров WEW 35/2 и ZEW 35/2, а также может использоваться в качестве группового держателя этикеток для клемм серии W. EM 8/30 позволяет прикреплять вставные этикетки ESO 7/ESO 7P. Карман надежно защищает печать от воздействий окружающей среды. Информация по вставным этикеткам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Тип	EM 8/30	Версия	
Заказ №	1806120000	EM, Маркировка клеммы, 32.4 x 7.2 мм, Шаг в мм (P): 7.20	
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, прозрачный	
Кол.	50 ST		

WKM для вкладных этикеток



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM – правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM

- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

Основные данные для заказа

Тип	WKM 8/30	Версия	
Заказ №	1631910000	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 мм, 30 x 8 мм,	
GTIN (EAN)	4008190206666	Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный	
Кол.	50 ST		