Справочный листок технических дан-

IE-OP-V04P-1S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Розетка, исполнение для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из пластмассы

Основные данные для заказа

Версия	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Заказ №	<u>1045780000</u>
Тип	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы	1			
Глубина	106.9 mm	Глубина (дюймов)	4.2087 inch	
Высота	61.6 mm	Высота (в дюймах)	2.4252 inch	
Ширина	41.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.6457 inch	
Масса нетто	6.5 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Температура монтажа				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	нет SVHC выше 0,1 w			
Общие стандарты				
оощие стандарты				
	IEC 61076-3-106 Var.	4		
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var.	4		
Вилочный разъем, стандарт Общие данные				
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные			Напольный монтаж, для свободно проложенных	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса	V-0 PA	Цветовой код Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации	V-0 PA IP67	Цветовой код Вид монтажа Циклы коммутации	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации ЕТІМ 7.0	V-0 PA IP67 EC002597	Цветовой код Вид монтажа Циклы коммутации ЕТІМ 8.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750 EC002597	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации ETIM 7.0 ETIM 9.0	V-0 PA IP67 EC002597 EC002597	Цветовой код Вид монтажа Циклы коммутации ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750 EC002597 EC002597	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации ЕТІМ 7.0	V-0 PA IP67 EC002597	Цветовой код Вид монтажа Циклы коммутации ЕТІМ 8.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750 EC002597	
Вилочный разъем, стандарт Общие данные Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации ЕТІМ 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	V-0 PA IP67 EC002597 EC002597 27-44-03-18	Цветовой код Вид монтажа Циклы коммутации ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 10.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750 ЕСО02597 ЕСО02597 27-44-03-18	

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

IE-OP-V04P-1S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж





Справочный листок технических данных

IE-OP-V04P-1S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<u>1963830000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1963160000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	