

**IE-OP-V04P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка, исполнение для соединительных разъемов  
PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из пласт-  
массы

**Основные данные для заказа**

Версия	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Заказ №	<a href="#">1045780000</a>
Тип	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Кол.	10 Штука

**IE-OP-V04P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	106.9 mm	Глубина (дюймов)	4.2087 inch
Высота	61.6 mm	Высота (в дюймах)	2.4252 inch
Ширина	41.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.6457 inch
Масса нетто	6.5 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------------	------------------------

### Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

### Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


**IE-OP-V04P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Изображения**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Габаритный чертеж**



## IE-OP-V04P-1S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<a href="#">1963840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1962850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

### Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<a href="#">1963160000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	