## Справочный листок технических дан-

## **IE-CC-V04P**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой корпус

### Основные данные для заказа

Версия	Coupling, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Заказ №	<u>1045960000</u>
Тип	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	109.3 mm	Глубина (дюймов)	4.3031 inch		
Высота	41.8 mm	Высота (в дюймах)	1.6457 inch		
Ширина	41.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.6457 inch		
Масса нетто	5.1 g				
Температуры					
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Температура монтажа					
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w	rt%			
Общие стандарты			,		
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4				
Общие данные					
	V-0	Пветовой кол	чепный		
Общие данные  Класс пожаростойкости UL 94  Основной материал корпуса	V-0 PA UL 94 V0	Цветовой код Вид монтажа	свободно проложенных		
Класс пожаростойкости UL 94			Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная		
Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса	PA UL 94 VO	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж		
Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации	PA UL 94 VO	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж		
Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации	PA UL 94 VO	Вид монтажа Циклы коммутации	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750		
Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации  ETIM 7.0  ETIM 9.0	PA UL 94 VO IP67 EC002597	Вид монтажа  Циклы коммутации  ETIM 8.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750		
Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты	PA UL 94 VO  IP67  EC002597 EC002597	Вид монтажа  Циклы коммутации  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750  EC002597 EC002597		
Класс пожаростойкости UL 94 Основной материал корпуса Вид защиты Классификации  ЕТІМ 7.0  ETІМ 9.0  ECLASS 9.1	PA UL 94 VO  IP67  EC002597 EC002597 27-44-03-18	Вид монтажа  Циклы коммутации  ЕТІМ 8.0  ЕТІМ 10.0  ECLASS 10.0	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж 750  ЕСО02597 ЕСО02597 27-44-03-18		

# Справочный листок технических данных






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

## Габаритный чертеж



## Справочный листок технических данных

## IE-CC-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### **RJ45**



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<u>1963830000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

#### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Дата создания 11.11.2025 08:53:24 MEZ

Статус каталога / Изображения