

IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Версия	Coupling, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Заказ №	1045960000
Тип	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	109.3 mm	Глубина (дюймов)	4.3031 inch
Высота	41.8 mm	Высота (в дюймах)	1.6457 inch
Ширина	41.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.6457 inch
Масса нетто	5.1 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 4

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45




FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	1962850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	