

WQV 10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 76 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Да, Ширина: 7.55 mm |
| Заказ № | 1052560000 |
| Тип | WQV 10/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190154943 |
| Кол. | 50 Штука |

WQV 10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 18 mm | Глубина (дюймов) | 0.7087 inch |
| Высота | 16.9 mm | Высота (в дюймах) | 0.6654 inch |
| Ширина | 7.55 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2972 inch |
| Масса нетто | 3.6 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -60 °C...85 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Непосредственный монтаж
 Проверенное на взрывозащищенность Нет
 исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 2 Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Шаг в мм (P) 9.90 mm

Расчетные данные

Номинальное напряжение 400 V Номинальный ток 76 A

Характеристики материала

Основной материал PA 66 Цветовой код желтый
 Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

WQV 10/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| Тип | WAW 1 NEUTRAL | Версия | |
| Заказ № | 9004500000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Кол. | 1 ST | | |