

## WQV 2.5/4

### Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7 mm |
| Заказ №    | <a href="#">1053860000</a>   |
| Тип        | WQV 2.5/4  |
| GTIN (EAN) | 4008 190049706   |
| Кол.       | 50 Штука   |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 18 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.7087 inch |
| Высота      | 19.3 mm | Высота (в дюймах) | 0.7598 inch |
| Ширина      | 7 mm    | Ширина (в дюймах) | 0.2756 inch |
| Масса нетто | 3.06 g  |                   |             |

**Температуры**

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -60 °C...85 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Дополнительные технические данные**

|                                   |              |                       |                         |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                     | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Нет          |                       |                         |

**Общие сведения**

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 4 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

**Параметры системы**

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

**Размеры**

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 5.10 mm |
|--------------|---------|

**Расчетные данные**

|                        |       |                 |      |
|------------------------|-------|-----------------|------|
| Номинальное напряжение | 400 V | Номинальный ток | 32 A |
|------------------------|-------|-----------------|------|

**Характеристики материала**

|                             |       |              |        |
|-----------------------------|-------|--------------|--------|
| Основной материал           | PA 66 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0   |              |        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**WQV 2.5/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

### Основные данные для заказа

|            |                            |                     |  |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| Тип        | WAW 1 NEUTRAL              | Версия              |  |
| Заказ №    | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools |  |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                     |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                     |  |