Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия









Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| Версия Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 4 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (Р): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.6 mm Заказ № 1054560000 Тип WQV 4/3 GTIN (EAN) 4008190168971 Кол. 50 Штука | | |
|--|------------|-------------------|
| Тип WQV 4/3 GTIN (EAN) 4008190168971 | Версия | |
| GTIN (EAN) 4008190168971 | Заказ № | <u>1054560000</u> |
| | Тип | WQV 4/3 |
| Кол. 50 Штука | GTIN (EAN) | 4008190168971 |
| | Кол. | 50 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| ROHS | Соответствовать | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|--|
| Размеры и массы | | | | | |
| Глубина | 18 mm | Глубина (дюймов) | 0.7087 inch | | |
| Высота | 16.7 mm | Высота (в дюймах) | 0.6575 inch | | |
| Ширина | 7.6 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2992 inch | | |
| Масса нетто | 3.54 g | | 0.2002 mon | | |
| Температуры | | | | | |
| . | 05.00 55.00 | - | F 00 40 00 | | |
| Температура хранения | -25 °C55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C40 °C | | |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C | | |
| Экологическое соответст | вие изделия | | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Coorporatives for you | V RIQUIQUIMA | | | |
| REACH SVHC | Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt% | | | | |
| TEACH SVIIC | TICT OVITE BBILLE 0,1 W | 170 | | | |
| Дополнительные техничес | ские данные | | | | |
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |
| Проверенное на взрывозащищенн исполнение | ость Нет | | | | |
| Общие сведения | | | | | |
| Количество полюсов | 3 | Указание по установке | Непосредственный | | |
| | , | | монтаж | | |
| Параметры системы | | | | | |
| Исполнение | для клемм | и | | | |
| Размеры | | | | | |
| Шаг в мм (Р) | 6.10 mm | | | | |
| | 1 | | 1 | | |
| Harrier Harrison | | | | | |
| Номинальное напряжение | 400 V | Номинальный ток | 41 A | | |
| Характеристики материал | ıa | | | | |
| Основной материал | PA 66 | Цветовой код | желтый | | |
| основной материал Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | цветовой код | WENTDIN | | |
| Классификации Классификации | V - O | | | | |
| топасси фикации | | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 | | |
| | E0000400 | | | | |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 | | |
| ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 | EC000489 EC000489 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | | |

Дата создания 14.11.2025 01:04:52 МЕХ

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Тип WAW 1 NEUTRAL Заказ № 9004500000 Miscellaneous tools GTIN (EAN) 4008190053925

Кол.