

**WQV 35/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

**Основные данные для заказа**

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 112 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 16.00, Изолированный: Да, Ширина: 9.85 mm
Заказ №	<a href="#">1055460000</a>
Тип	WQV 35/4
GTIN (EAN)	4008190130275
Кол.	50 Штука

## WQV 35/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	28 mm	Глубина (дюймов)	1.1024 inch
Высота	60.3 mm	Высота (в дюймах)	2.374 inch
Ширина	9.85 mm	Ширина (в дюймах)	0.3878 inch
Масса нетто	26.56 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

## Общие сведения

Количество полюсов	4	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Размеры

Шаг в мм (P)	16.00 mm
--------------	----------

## Расчетные данные

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	112 A
------------------------	-------	-----------------	-------

## Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**Accessories****Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах**

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

**Основные данные для заказа**

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия	
Заказ №	<a href="#">900450000</a>	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
Кол.	1 ST		