

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	W-серия, Экранированная шина
Заказ №	1056400000
Тип	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
Кол.	100 Штuka

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	4.3 mm	Глубина (дюймов)	0.1693 inch
Высота	75.2 mm	Высота (в дюймах)	2.9606 inch
Ширина	1.15 mm	Ширина (в дюймах)	0.0453 inch
Масса нетто	1.6 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Характеристики материала

Основной материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
-------------------	--------------	--------------	------------------

Классификации


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Версия
Заказ №	1491740000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий
GTIN (EAN)	4050118301472	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491650000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный
GTIN (EAN)	4050118301519	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Версия
Заказ №	1491630000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,желтый
GTIN (EAN)	4050118301489	
Кол.	100 ST	

Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491870000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный
GTIN (EAN)	4050118301908	
Кол.	100 ST	