

**LS 2.8 WDU2.5-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	W-серия, Экранированная шина
Заказ №	<a href="#">1056400000</a>
Тип	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008 190036454
Кол.	100 Штука

## LS 2.8 WDU2.5-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	4.3 mm	Глубина (дюймов)	0.1693 inch
Высота	75.2 mm	Высота (в дюймах)	2.9606 inch
Ширина	1.15 mm	Ширина (в дюймах)	0.0453 inch
Масса нетто	1.6 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------


### Характеристики материала

Основной материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
-------------------	--------------	--------------	------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Изображения



## LS 2.8 WDU2.5-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия	
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , красный	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Кол.	100 ST		
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Версия	
Заказ №	<a href="#">1491740000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , синий	
GTIN (EAN)	4050118301472		
Кол.	100 ST		
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Версия	
Заказ №	<a href="#">1491650000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный	
GTIN (EAN)	4050118301519		
Кол.	100 ST		
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Версия	
Заказ №	<a href="#">1491630000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , желтый	
GTIN (EAN)	4050118301489		
Кол.	100 ST		

### Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Версия	
Заказ №	<a href="#">1491870000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный	
GTIN (EAN)	4050118301908		
Кол.	100 ST		