## Справочный листок технических дан-

### **RF 180 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 черный, Защел-		
	кивающееся основание для использования		
	RS 80/90/100, Ширина: 17.5 mm		
Заказ №	<u>1057530000</u>		
Тип	RF 180 BK		
GTIN (EAN)	4032248799671		
Кол.	20 Штука		

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Γηνένινο	26.6 mm	F==(5,	1.0472 inch	
Глубина	79.2 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	3.1181 inch	
Высота	17.5 mm		0.689 inch	
Ширина		<u>Ширина (в дюймах)</u>	0.669 inch	
Масса нетто	6.25 g			
Температуры	,			
Температурный диапазон вставки	-50100 ℃			
Экологическое соответстви	іе изделия		,	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Цветовой код	черный	Вид защиты	IP20, IP00	
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Способность к заливке	Нет	
Данные о материалах				
V 111.04			PA 00	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66	
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66	
Классификации				
ETIM 7.0	50000770	ETIM O O	50000770	
ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-05	ECLASS 14.0	27-19-06-05	
ECLASS 15.0	27-19-06-05			