Справочный листок технических дан-

AP 100 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 100 черный, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 27.2 mm		
Заказ №	<u>1057540000</u>		
Тип	AP 100 BK		
GTIN (EAN)	4032248799688		
Кол.	20 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	'		
Глубина	23.8 mm	Глубина (дюймов)	0.937 inch
Высота	108.2 mm	Высота (в дюймах)	4.2598 inch
Ширина	27.2 mm	Ширина (в дюймах)	1.0709 inch
Масса нетто	7.4 g		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Coorporer 602 Meki	RIQUELING.	
REACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt%		
HEACH SVIIC	THE TOTAL BRIDGE O, I WE	70	
Общие данные			
Цветовой код	черный	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 32. TS 35	 Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011
Способность к заливке	Нет		
Данные о материалах			
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	1	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI
Классификации			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
LOD-100 10.0			

Справочный листок технических данных

AP 100 BK




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

RAIL MOUNTING FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)





Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RS 100 - профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

ОСНОВНЬ	сновные данные для заказа		
Тип	PTSC KB40X14	Версия	
Заказ №	<u>4019420000</u>	Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190243029	Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm	
Кол.	100 ST		