

**WQV 4/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

**Основные данные для заказа**

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 41 A, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.6 mm
Заказ №	<a href="#">1057860000</a>
Тип	WQV 4/5
GTIN (EAN)	4008190067380
Кол.	10 Штука

**WQV 4/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	18 mm	Глубина (дюймов)	0.7087 inch
Высота	28.9 mm	Высота (в дюймах)	1.1378 inch
Ширина	7.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2992 inch
Масса нетто	7.1 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение		

**Общие сведения**

Количество полюсов	5	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм
------------	-----------

**Размеры**

Шаг в мм (P)	6.10 mm
--------------	---------

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	41 A
------------------------	-------	-----------------	------

**Характеристики материала**

Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**WQV 4/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах**

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

**Основные данные для заказа**

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия
Заказ №	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 ST	