

IE-PH-V14M-FO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Empty enclosure
Заказ №	1058100000
Тип	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Кол.	10 Штука

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	72.45 mm	Глубина (дюймов)	2.8524 inch
Высота	26.8 mm	Высота (в дюймах)	1.0551 inch
Ширина	22.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.878 inch
Масса нетто	56.33 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-117 Var. 14 Сертификат № (cULus) E316369

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия
Заказ №	1067390000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248820863	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-SCRJ-MM	Версия
Заказ №	1067380000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248821129	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия
Заказ №	1067410000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Кол.	10 ST	

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Версия
Заказ №	1058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 ST	

IE-PH-V14M-FO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	