## Справочный листок технических дан-

### IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

### Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Многомодовый, POF
Заказ №	<u>1058120000</u>
Тип	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

### Технические данные

Ce	оти	фиі	саты
-	7	47711	VU I DI

Допуски к эксплуатации	(i)
	c(\nathered L) us
	LISTED

ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (cULus)	E316369	

#### Размеры и массы

Глубина	36.15 mm	Глубина (дюймов)	1.4232 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	22.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.874 inch
Масса нетто	26.86 g		

#### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14,	Сертификат № (cULus)	E316369
	IEC 61754-24		

### Общие данные

Описание артикула	Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Вид монтажа	2 винта
Вид защиты	IP67		500
Тип волокна	Многомодовый, POF	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Затухание отражения	≥ 30 дБ		

### Классификации

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

### Изображения

### Разрез узла в сборе



# Справочный листок технических данных



### IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

 Тип
 IE-BP-V14P
 Версия

 Заказ №
 1058310000
 Фланцевый корпус, защитный колпачок

 GTIN (EAN)
 4032248799404

 Кол.
 10 ST