


**IE-BSC-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Разъем RJ45, IP67, Variant 14, металл, Соединение RJ45 - RJ45, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<a href="#">1058250000</a>
Тип	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
Кол.	10 Штука

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

## Размеры и массы

Масса нетто	73.53 g
-------------	---------

## Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Описание артикула	Variant 14, металл, Соединение RJ45 - RJ45, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45	Уплотняющий материал	NBR
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
Диаметр оболочки, макс.	10 mm	Вид монтажа	Центральный кабельный ввод
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

## Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

## Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Разрез узла в сборе



## IE-BSC-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1058310000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Кол.	10 ST		